

Prensa Térmica De Vácuo Automática Com Ecrã Tátil

Número do item: PPZC



introdução

Prensa térmica de vácuo de precisão para laboratórios: 800°C, pressão de 5 toneladas, vácuo de 0,1MPa. Ideal para compósitos, células solares, aeroespacial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Temperatura/Potência de aquecimento	Temperatura ambiente -300°C / 1,6KW Temperatura ambiente -500°C / 2KW Temperatura ambiente -800°C / 4.5KW
Faixa de pressão	0,01-5,0 toneladas
Precisão da pressão	0,01 toneladas
Vácuo	0,1 MPa
Ecrã	Ecrã tátil de 7 polegadas (IPS HD)
Botões de metal	Contactos revestidos a prata, vida útil >100.000 ciclos
Gráfico	Apresenta um gráfico de cada operação e suporta a transferência de ficheiros Excel via USB
Controlo de programas	Até 18 níveis de controlo programáveis: pressão/temperatura/vácuo/entrada de ar/arrefecimento de água Cada um pode ser controlado individualmente.
Controlo de vácuo	Suporta a ativação manual da bomba de vácuo e da válvula de entrada de ar, e o controlo automático do nível de vácuo da câmara de vácuo em programas de várias fases.
Arrefecimento por água	Suporta o arrefecimento manual da água e o arrefecimento rápido automático em programas de várias fases.
Ajuste de velocidade	Taxas de rampa de pressão e temperatura ajustáveis.
Controlo remoto	Requer um computador opcional para análise, comparação, modificação e exportação de dados.
Dimensões do tablet	120 x 120 mm (m x n)
Espaço de trabalho	130 x 55 mm
Dimensões da porta	300 x 200 mm (M x N)
Alimentação eléctrica	220V/110V personalizável
Dimensões/Peso da bomba de vácuo	490 x 230 x 340 mm / 14 kg
Dimensões/Peso do produto	480 x 560 x 750 mm (C x L x A) / 280 kg
Dimensões/Peso da embalagem	900 x 800 x 1400 mm (C x L x A) / 350 kg