

Carrinho Para Lâmpadas Uv

Número do item: KT-P05



introdução

O carrinho de lâmpada UV é feito de chapa laminada a frio pulverizada com plástico e adopta uma estrutura de lâmpada dupla; é móvel, dobrável e equipado com rodas universais, o que é muito conveniente de utilizar.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-C-I	KT-B-I	KT-C-II	KT-B-II
Tensão	AC220V 50Hz			
Potência de entrada	70VA		130VA	
Número de tubos	2x30W		4x30W	
Intervalo de tempo	0-120min			
Comprimento de onda UV	253,7nm			
Intensidade de irradiação	$\geq 90\mu\text{ w/cm}^2$			
Ângulo de ajuste do braço da lâmpada	90° [120°] 150°			
Tamanho da embalagem exterior (mm)	1160x410x370			
Peso da embalagem	18 kg		24 kg	