

Forno De Arco De Vácuo Forno De Fusão Por Indução

Número do item: KT-VA



introdução

Descubra o poder do forno de arco a vácuo para a fusão de metais activos e refractários. Alta velocidade, efeito de desgaseificação notável e livre de contaminação. Saiba mais agora!

[Saiba mais](#)

| Modelo | KT-VA1 | KT-VA5 | KT-VA25 | KT-VA200 |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Capacidade (Kg) | 1 | 5-15 | 25 | 200 |
| Tensão de funcionamento (V) | 20-40 | | | |
| Corrente de trabalho (A) | 1000A | 3000A | 6000A | 12000A |
| Pressão de vácuo (Pa) | 1.3-1.3x10 ⁻² | | | |
| Tamanho do eléctrodo (mm) | Φ25-40 x 400 | Φ10-45x1200 | Φ30-60x1350 | Φ56-150x1745 |
| Tamanho do lingote (mm) | Φ60x100 | Φ80x135 | Φ100x400mm | Φ200x670mm |
| Dimensões (m) | 0,8x0,35x1,8 | 3,81x3,0x5,21 | 4,43x3,33x4,93 | 7,4x3,4x6,72 |