

Máquina De Montagem A Frio Sob Vácuo Para Preparação De Amostras

Número do item: KT-CXQ



introdução

Máquina de embutimento a frio por vácuo para preparação precisa de amostras. Lida com materiais porosos e frágeis com vácuo de -0,08 MPa. Ideal para eletrônica, metalurgia e análise de falhas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	Máquina de embutimento a frio a vácuo
Modelo	CXQ
Grau de vácuo	-0.08MPa
Disco rotativo	Φ205mm
Peso do disco	14kg
Tamanho do produto	350 350 380 mm
Tamanho da câmara de vácuo	Φ280mmx330mm
Acessórios padrão	Disco rotativo: 1 conjunto, Tubo de entrada noturna: 10, Bomba sem óleo: 1 conjunto, Molde de montagem: 6, Haste de agitação: 5, Copo de material: 5
Gama de aplicações	Materiais porosos, amostras de análise de falhas de fissuras, peças fundidas porosas, componentes electrónicos compostos, minérios, cerâmicas, amostras de pulverização
Caraterísticas principais	Multi-estação, operação rápida, montagem simultânea de 8 amostras, bomba de vácuo de pressão negativa, capacidade de rotação para a frente/para trás
Princípio de funcionamento	Remove o ar dos poros, utiliza a pressão atmosférica para injetar o material de embutimento/corante nos microporos