

Forno De Indução De Fusão Por Vácuo Em Escala De Laboratório

Número do item: KT-VI



introdução

Obtenha uma composição precisa de ligas com o nosso forno de fusão por indução em vácuo. Ideal para as indústrias aeroespacial, de energia nuclear e eletrônica. Encomende agora para uma fusão e fundição eficazes de metais e ligas.

Saiba mais

Modelo	Capacidade (aço)	Temperatura máx. Temperatura máxima	Vácuo máximo	Potência nominal
KT-VI5	5 kg	1700 °C (2000 °C opcional)	6 x 10 ⁻³ Pa	40 Kw
KT-VI10	10 kg			40 Kw
KT-VI25	25 kg			75 Kw
KT-VI50	50 kg			100 Kw
KT-VI100	100 kg			160 Kw
KT-VI200	200 kg			200 Kw
KT-VI500	500 kg			500 Kw

Nota: Estão disponíveis configurações personalizadas e sistemas de fusão semi-contínuos. Contacte-nos para discutir as suas necessidades específicas.