

Forno De Sinterização De Porcelana Dentária Por Vácuo

Número do item: KT-DV10



introdução

Obtenha resultados precisos e fiáveis com o forno de porcelana a vácuo da KinTek. Adequado para todos os pós de porcelana, possui função de forno cerâmico hiperbólico, comando de voz e calibração automática de temperatura.

[Saiba mais](#)

| | |
|---|--------------------------------|
| Velocidade de aquecimento | 200°C/min máx. (392°F /minuto) |
| Temperatura máxima | 1200°C max(2283°F) |
| Tempo de retenção da temperatura máxima | 2 horas |
| Nível de vácuo | 1-101% |
| Fonte de alimentação eléctrica | 100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ |
| Corrente nominal | 14.5ampere@110V 7.0ampere@230V |
| Potência nominal de saída | max 1500w |
| Dimensões | H27cm x W36cm x D53cm |
| Diâmetro da câmara de queima | 9cm(3.5") |
| Peso líquido | 20 kg |
| Peso com embalagem | 23.5Kg |