

Bomba Peristáltica De Velocidade Variável

Número do item: KT-VSP



introdução

As bombas peristálticas inteligentes de velocidade variável da série KT-VSP oferecem um controlo preciso do fluxo para aplicações laboratoriais, médicas e industriais. Transferência de líquidos fiável e sem contaminação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição do produto
Modelos de produtos	KT-VSP-01, KT-VSP-02, KT-VSP-03, KT-VSP-04
Tensão da fonte de alimentação	AC100V AC250V 50Hz/60Hz ou DC100V DC275V
Potência em espera (parado)	<11W
Potência de funcionamento normal	<20W
Potência de arranque	<40W
Método de visualização	LED de 3 dígitos
Gama de velocidade ajustável	0,1-200 rpm
Resolução da velocidade (rpm)	0,1 rpm (velocidade ≤ 100 rpm); 1 rpm (velocidade > 100 rpm)
Gama de temporização	0,1 seg. - 99 horas
Precisão da temporização	<20 ms
Método de ajuste da temporização	Manual: Ajuste por etapas
Comunicação	Ajuste contínuo
Controlo interno	Velocidade, arranque/paragem, avanço/retrocesso, velocidade máxima
Controlo externo	0-10KHz, 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485, Pedal
Funções externas	Controlo de arranque/paragem, controlo de direção, controlo de velocidade
Número de rolos	3
Ambiente de trabalho	Temperatura 0-40°C, Humidade <80% (sem condensação)
Classe de proteção	IP31
Peso líquido	2,6 KG
Dimensões do produto	290 x 142 x 148 mm