

Peneira De Vibração

Número do item: KT-V400



Introduction

Processe eficazmente pós, grânulos e pequenos blocos com um crivo vibratório de alta frequência. Controle a frequência de vibração, peneire de forma contínua ou intermitente e obtenha uma determinação precisa do tamanho das partículas, separação e classificação.

[Saiba mais](#)

Carga máxima	25 kg
Número máximo de fases	9/13 kg
Massa máxima da torre do crivo	56 kg
Amplitude	0,8-4 mm
Frequência de vibração	3000 vezes/min
Gama de tamanhos de partículas de rastreio	75 um-125 mm
O maior diâmetro de ecrã disponível	400 mm
Altura máxima da torre do crivo	960 mm
Função adicional	Prensa de ecrã visual confortável
Método de crivagem	Seco
Descrição eléctrica	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
Porta de alimentação	Norma nacional / norma europeia / norma americana / norma britânica, etc.
Peso líquido	98 kg
Dimensões (largura, espessura e altura)	600*660*1260mm
Nível de proteção	IP65
Norma	CE/ISO9001