

Unidade De Destilação De Água Montada Na Parede

Número do item: KT-C01



Introduction

A unidade de destilação de água montada na parede pode ser instalada na parede e foi concebida para produzir água destilada de alta qualidade de forma contínua, automática e eficiente a baixo custo económico.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-3.5~4.5L/h
Fonte de alimentação	AC220V~240V/50Hz -60Hz
Saída de água	3.5-4.5L/h
Potência	1,5Kw x2
Peso líquido	7kg/conjunto
Peso bruto	8kg/conjunto
Tamanho da caixa	740x400x140mm/conjunto
Volume do evaporador	5.5litros
Valor de PH	5-6