

Instalação De Pirólise De Resíduos De Plástico

Número do item: WPRE



Introduction

Este dispositivo é aquecido por um forno de aquecimento rotativo horizontal, que pode ser utilizado para produção contínua e capacidade de processamento; 20-30 toneladas/dia podem processar óleo de pneu para produzir gásóleo e subprodutos.

[Saiba mais](#)

Modelo	Produção diária	Contínuo
LL-10	10 toneladas/dia	Contínuo
LL-20	20 toneladas/dia	Contínuo
LL-30	30 toneladas/dia	Contínuo
LL-50	50 toneladas/dia	Contínuo
LL-100	100 toneladas/dia	Contínuo