



KINTEK SOLUTION

Cadinho De Cerâmica Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de **Preparação da amostra**, **Equipamento térmico**, **Consumíveis e materiais de laboratório**, **Equipamento bioquímico**, etc.

KINTEK SOLUTION

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Kintek Solution Ltd é uma organização orientada para a tecnologia, os membros da equipa dedicam-se a sondar a tecnologia mais eficiente e fiável e inovações no equipamento de investigação científica, campos como a reação bioquímica, investigação de novos materiais, tratamento térmico, criação de vácuo, refrigeração, bem como equipamento farmacêutico e de extração de petróleo.

Nos últimos 20 anos, ganhámos experiências ricas neste campo de equipamento de investigação, somos capazes de fornecer tanto o equipamento como a solução de acordo com as necessidades e realidades do cliente, também desenvolvemos muitos equipamentos à medida do cliente de acordo com um objetivo de trabalho específico, e temos muitos projectos bem sucedidos em muitas universidades e institutos de diferentes países, como Ásia, Europa, América do Norte e do Sul, Austrália e Nova Zelândia, Médio Oriente e África.

Profissão, resposta rápida, trabalho árduo e sinceridade são um rótulo notável da atitude de trabalho da nossa equipa, o que nos dá uma boa reputação entre os nossos clientes.

Estamos aqui e prontos para servir os nossos clientes de diferentes países e regiões, e partilhar a tecnologia mais eficiente e fiável!



Cadinho De Cerâmica De Alumina (Al₂O₃) Para Forno De Mufla De Laboratório

Número do item: KM-C01



introdução

Os cadinhos de cerâmica de alumina são utilizados em alguns materiais e ferramentas de fusão de metais, e os cadinhos de fundo plano são adequados para fundir e processar lotes maiores de materiais com melhor estabilidade e uniformidade.

[Saiba mais](#)

0,9ml(45x8x6mm)	9ml(60x30x10mm)	30ml(60x40x20mm)	185ml(80x80x40mm)	13ml(100x30x10mm)	300ml(100x100x40mm)	510ml(120x120x50mm)
2ml(30x20x10mm)	10ml(50x20x20mm)	35ml(60x30x30mm)	75ml(90x60x20mm)	25ml(100x30x15mm)	750ml(100x100x100mm)	520ml(140x140x38mm)
3ml(25x15x15mm)	10ml(60x30x14mm)	40ml(50x50x25mm)	165ml(90x60x40mm)	35ml(100x30x20mm)	330ml(115x115x35mm)	425ml(150x150x30mm)
3.5ml(20x20x17mm)	16ml(60x30x15mm)	57ml(75x75x15mm)	200ml(90x60x45mm)	59ml(100x30x30mm)	90ml(120x60x20mm)	750ml(150x150x50mm)
4ml(50x20x10mm)	20ml(60x30x20mm)	68ml(65x65x25mm)	170ml(90x90x30mm)	47ml(100x40x20mm)	190ml(120x60x40mm)	1290ml(150x150x80mm)
5ml(30x20x17mm)	25ml(50x40x20mm)	100ml(65x65x35mm)	300ml(90x90x45mm)	110ml(100x50x30mm)	205ml(120x80x30mm)	800ml(160x160x45mm)
7ml(50x20x15mm)	26ml(50x25x35mm)	110ml(70x70x30mm)	22ml(100x20x20mm)	150ml(100x100x25mm)	260ml(120x80x40mm)	1460ml(180x180x60mm)
3,5ml(20x20x17mm)	10ml(60x30x14mm)	25ml(100x30x20mm)	125ml(98x72x28mm)			
5,5 ml(45x22x13mm)	15ml(30x30x30mm)	30ml(80x40x17mm)	1800ml(380x135x60mm)			
9ml(60x25x15mm)	15ml(60x30x15mm)	50ml(90x60x17mm)				
10ml(50x28x14mm)	22ml(100x25x15mm)	84ml(120x60x18mm)				
9ml(60x25x15mm)	50ml(85x30x40mm)	125ml(98x72x28mm)	1050ml(150x150x60mm)	1800ml(380x135x60mm)		
15ml(60x30x15mm)	84ml(120x60x18mm)	460ml(160x120x35mm)	1290ml(150x150x80mm)	4000ml(225x225x100mm)		
15ml(30x30x30mm)	95ml(120x100x15mm)	710ml(155x120x50mm)	1800ml(150x100x150mm)			
22ml(100x25x15mm)	100ml(100x50x30mm)	900ml(120x120x100mm)	4400ml(200x150x200mm)			
0,9ml(45x8x6mm)	59ml(100x30x30mm)	260ml(100x100x35mm)	1880ml(340x220x35mm)	6900ml(330x330x80mm)		
3ml(25x15x15mm)	84ml(65x65x30mm)	425ml(150x150x30mm)	3120ml(300x150x90mm)	14L(330x330x160mm)		
5ml(30x20x17mm)	170ml(170x53x30mm)	445ml(100x100x60mm)	3300ml(200x200x100mm)			
16ml(40x30x20mm)	200ml(115x90x30mm)	1090ml(140x140x70mm)	3760ml(300x200x80mm)			
35ml(70x30x30mm)	230ml(115x65x45mm)	1260ml(160x120x85mm)	4000ml(235x165x130mm)			
Uma grande (50x40x20) e duas pequenas (30x20x17)	Um grande (90x65x30) quatro pequenos (50x20x20)	Um grande (100x30x20) quatro pequenos (20x20x17)	Um grande (115x90x30) cinco pequenos (75x20x20)	Um grande (120x60x20) e dois pequenos (50x40x20)		

Um grande (80x80x40) e dois pequenos (60x30x30)	Um grande (90x65x30) e dois pequenos (50x40x20)	Um grande (100x30x20) e três pequenos (30x20x17)	Um grande (115x115x35) e três pequenos (100x30x20)	Um grande (120x60x20) e dois pequenos (100x20x20)	
Um grande (90x60x20) e quatro pequenos (50x20x20)	Um grande (90x65x30) e três pequenos (52x25x23)	Um grande (100x40x20) e três pequenos (φ28x17)	Um grande (120x30x15) e cinco pequenos (20x20x17)	Um grande (120x60x20) e cinco pequenos (50x20x20)	
Um grande (90x60x17) e três pequenos (50x28x1)	Um grande (100x30x15) e três pequenos (30x20x10)	Um grande (100x40x20) e três pequenos (φ30x30)	Um grande (115x115x35) e três pequenos (100x30x20)	Um grande (120x60x40) e três pequenos (40x35x25)	
Um grande (90x60x20) e dois pequenos (50x40x20)	Um grande (100x30x20) e cinco pequenos (φ18x26)	Um grande (100x100x40) nove pequenos (10ml)	Um grande (120x35x18) sete pequenos (25x15x15)	Um grande (120x80x30) seis pequenos (20ml)	
Um grande (90x60x20) cinco pequenos (80x10x10)	Um grande (100x30x20) e quatro pequenos (φ20x20)	Um grande (115x65x45) e quatro pequenos (50x25x35)	Uma grande (120x60x18) e quatro pequenas (50x28x14)	Um grande (120x80x40) e seis pequenos (15ml)	
Um grande (φ58x60) e sete pequenos (φ16x50)	Um grande (100x40x20) e três pequenos (φ28x17)	Um grande (120x60x20) e dois pequenos (100x20x20 semicírculo)			
Um grande (φ70x70) e três pequenos (φ28x58)	Um grande (100x40x20) e três pequenos (φ30x30)	Um grande (120x60x40) e três pequenos (40x35x25 semicírculo)			
Um grande (100x30x20) e quatro pequenos (φ20x20)	Um grande (100x100x40) e nove pequenos (10ml regular)	Um grande (120x80x40) seis pequenos (15ml)			
Um grande (100x30x20) cinco pequenos (φ18x26)	Um grande (115x65x45) quatro pequenos (50x25x35)	Um grande (120x80x30) seis pequenos (20ml aumentados)			
2ml(50x10x10mm)	7ml(50x20x15mm)	68ml(65x65x25mm)	110ml(100x50x30mm)	165ml(90x60x40mm)	1000ml(150x110x80)
2.5ml(70x12x7mm)	15ml(75x20x20mm)	75ml(90x60x20mm)	115ml(65x65x35mm)	170ml(90x90x30mm)	2000ml(160x140x120mm)
4ml(50x20x10mm)	34ml(150x20x20mm)	85ml(120x60x18mm)	120ml(90x65x30mm)	185ml(80x80x40mm)	2600ml(200x200x80mm)
4,5ml (80x10x10mm)	57ml(75x75x15mm)	80ml(120x60x18mm)	135ml(95x68x28mm)	185ml(94x68x38mm)	4800ml(250x250x100mm)
7ml(50x25x10mm)	63ml(150x45x20mm)	90ml(120x60x20mm)	160ml(78x28x107)	520ml(140x140x38mm)	
1,5ml com orifícios (30x10x9,5mm)	60ml(100x43x26mm)				
19ml(100x24x17)	114ml(100x56x35mm)				
24ml(73x30x22mm)	175ml(100x84x35mm)				
36ml(100x27x27mm)	Outras especificações podem ser personalizadas				
0,9ml com tampa (45x8x6mm)	26ml com tampa (50x25x35mm)	80ml com tampa (120x60x18mm)	150ml com tampa (100x100x25mm)	330ml com tampa (115x115x35mm)	520ml com tampa (140x140x38mm)
3ml com tampa (25x15x15mm)	40ml com tampa (50x50x25mm)	84ml com tampa (65x65x30mm)	160ml com tampa (78x28x107mm)	370ml com tampa (200x100x25mm)	750ml com tampa (150x150x50mm)
4ml com tampa (50x20x10mm)	59ml com tampa (100x30x30mm)	100ml com tampa (65x65x35mm)	170ml com tampa (90x90x30mm)	425ml com tampa (150x150x30mm)	800ml com tampa (200x100x50mm)
7ml com tampa (50x20x15mm)	60ml com tampa (105x105x12mm)	100ml com tampa (100x50x30mm)	260ml com tampa (100x100x35mm)	445ml com tampa (100x100x60mm)	900ml com tampa (120x120x100mm)
7ml com tampa (50x25x10mm)	68ml com tampa (65x65x25mm)	110ml com tampa (70x70x30mm)	310ml com tampa (105x105x40mm)	510ml com tampa (120x120x50mm)	
4ml(50x20x10mm)	26ml(50x25x35mm)	195ml(85x80x40mm)	800ml(200x100x50mm)	3100ml(220x220x80mm)	
5.5ml(100x10x10mm)	30ml(60x40x20mm)	200ml(90x60x45mm)	1100ml(305x90x60mm)	298ml(200x100x30mm)	
10ml(75x18x14mm)	35ml(120x30x15mm)	205ml(120x80x30mm)	1480ml(200x200x50mm)		
16ml(60x30x15mm)	150ml(100x100x25mm)	210ml(85x85x40mm)	2400ml(250x155x80mm)		

20ml(52x25x23mm)	190ml(120x60x40mm)	370ml(200x100x25mm)	2830ml(300x180x70mm)
1050ml com tampa (150x150x60mm)	1460ml com tampa 180x180x60	2600ml com tampa 200x200x80	6900ml com tampa (330x330x80mm)
1090ml com tampa (140x140x70mm)	1480ml com tampa 200x200x50	4400ml com tampa (200x150x200mm)	11000ml com tampa 330x330x120
1290ml com tampa (150x150x80mm)	2830ml com tampa 300x180x70	4800ml com tampa (250x250x100mm)	14L com tampa (330x330x160mm)
4ml com tampa 20x20x18mm	3,5ml com tampa 20x20x17mm		
800ml(130x120x75mm)	1300ml(130x120x115mm)		

Cadinho De Alumina (Al₂O₃) Com Tampa Cadinho De Laboratório Cilíndrico

Número do item: KM-C02



Introdução

Cadinhos Cilíndricos Os cadinhos cilíndricos são uma das formas mais comuns de cadinhos, adequados para fundir e processar uma grande variedade de materiais, e são fáceis de manusear e limpar.

[Saiba mais](#)

0,4ml(φ10x10mm)	4ml(φ14x45mm)	23ml(φ30x55mm)	74ml(φ45x65mm)	150ml(φ90x30mm)	260ml(φ75x65mm)	470ml(φ80x120mm)	1400ml(φ130x130mm)
0.8ml(φ12x12mm)	6.5ml(φ19x35mm)	25ml(φ28x58mm)	85ml(φ50x60mm)	160ml(φ65x65mm)	275ml(φ60x120mm)	480ml(φ95x95mm)	1600ml(φ140x140mm)
1.5ml(φ20x10mm)	7ml(φ30x20mm)	28ml(φ50x25mm)	89ml(φ60x40mm)	198ml(φ85x50mm)	280ml(φ80x80mm)	560ml(φ130x60mm)	2000ml(φ150x140mm)
3ml (φ12x40mm)	7.5ml(φ28x17mm)	35ml(φ40x40mm)	93ml(φ40x100mm)	220ml(φ60x100mm)	300ml(φ90x65mm)	630ml(φ100x100mm)	2400ml(φ230x80mm)
3ml(φ16x20mm)	9ml(φ30x25mm)	38ml(φ35x51mm)	120ml(φ50x80mm)	220ml(φ70x70mm)	310ml(φ70x100mm)	840ml(φ150x65mm)	2500ml(φ150x180mm)
3ml(φ20x20mm)	12ml(φ30x28mm)	40ml(φ50x30mm)	130ml(φ60x60mm)	220ml(φ100x35mm)	330ml(φ95x60mm)	1000ml(φ115x130mm)	2520ml(φ200x100mm)
3.5ml(φ16x28mm)	13ml(φ30x30mm)	63ml(φ50x45mm)	130ml(φ70x50mm)	250ml(φ85x60mm)	360ml(φ80x100mm)	1100ml(φ100x180mm)	2700ml(φ160x160mm)
3.5ml(φ18x26mm)	21ml(φ35x30mm)	70ml(φ50x50mm)	145ml(φ50x100mm)	250ml(φ95x50mm)	450ml(φ90x90mm)	1350ml(φ125x150mm)	3400ml(φ180x170mm)
5240ml(φ200x200mm)							

0,8mlCom tampa convexa (φ12x12)	3,5mlCom tampa convexa (φ16x28)	11mlCom tampa convexa (φ19x58)	28mlCom tampa de fivela (φ50x25)	53mlCom tampa convexa (φ40x70)	100mlcom tampa de disco (φ58x60)	280mlcom tampa de disco (φ80x80)	1100mlcom tampa de disco (φ100x180)
1.5mlCom tampa de fivela (φ20x10)	3,5 mlCom tampa de fivela (φ16x28)	12mlCom tampa convexa (φ30x28)	29mlCom tampa convexa (φ40x35)	61mlCom tampa convexa (φ40x80)	120 mlCom tampa convexa (φ50x80)	280mlCom tampa de fivela (φ80x80)	1350mlcom tampa de disco (φ125x150)
1.5mlCom tampa convexa (φ20x10)	3,5 mlCom tampa convexa (φ18x26)	12mlCom tampa de fivela (φ30x28)	35mlCom tampa convexa (φ40x40)	63mlCom tampa convexa (φ50x45)	130mlCom tampa de disco (φ60x60)	300mlCom tampa de fivela (φ90x65)	1400mlcom tampa de disco (φ130x130)
3mlCom tampa convexa (φ12x40)	4mlCom tampa convexa (φ14x45)	13mlCom tampa convexa (φ30x30)	38mlCom tampa convexa (φ35x50)	63mlCom tampa de fivela (φ50x45)	130mlcom tampa de disco (φ70x50)	450mlcom tampa de disco (φ90x90)	1600mlcom tampa de disco (φ140x140)
2mlCom tampa convexa (φ16x20)	6,5 mlCom tampa convexa (φ19x35)	13mlCom tampa de fivela (φ30x30)	38mlCom tampa de fivela (φ35x50)	70mlCom tampa convexa (φ50x50)	150mlCom tampa de disco (φ90x30)	450mlCom tampa de fivela (φ90x90)	2000mlcom tampa de disco (φ150x140)
2mlCom tampa de fivela (φ16x20)	7mlCom tampa convexa (φ30x20)	15mlCom tampa convexa (φ47x13)	40mlCom tampa convexa (φ50x30)	70mlCom tampa de fivela (φ50x50)	150mlCom tampa de fivela (φ90x30)	560 ml com tampa de disco (φ130x60)	2400mlcom tampa de disco (φ230x80)
3mlCom tampa de fivela (φ20x18)	7,5mlCom tampa convexa (φ28x17)	23 mlCom tampa convexa (φ30x55)	50mlCom tampa de fivela (φ35x70)	73mlCom tampa convexa (φ35x100)	160mlcom tampa de disco (φ65x65)	630mlcom tampa de disco (φ100x100)	2500mlcom tampa de disco (φ150x180)
3mlCom tampa convexa (φ20x18)	8mlCom tampa de fivela (φ25x25)	23mlCom tampa de fivela (φ30x55)	50mlCom tampa convexa (φ40x60)	85mlCom tampa convexa (φ50x60)	163mlcom tampa de disco (φ90x35)	840mlcom tampa de disco (φ150x65)	2700mlcom tampa de disco (φ160x160)
3mlCom tampa convexa (φ20x20)	9mlCom tampa convexa (φ20x50)	25 mlCom tampa convexa (φ28x58)	52mlCom tampa de fivela (φ30x100)	85mlCom tampa de fivela (φ50x60)	220mlcom tampa de disco (φ60x100)	950mlcom tampa de disco (φ120x120)	3400mlcom tampa de disco (φ180x170)
3mlCom tampa de fivela (φ20x20)	9mlCom tampa convexa (φ30x25)	28mlCom tampa convexa (φ50x25)	52mlCom tampa convexa (φ30x100)	95mlcom tampa de disco (φ95x20)	260mlcom tampa de disco (φ70x70)	1000mlcom tampa de disco (φ115x130)	

0,4 ml (10x10)	1,5 ml(13x24)	3ml(20x18)	5ml(15x70)	8ml(25x25)	15ml(30x28)	39ml(35x58)
0.7ml(20x4)	2ml(30x5)	3ml(35x6)	6ml(16x50)	9ml(20x50)	15ml(47x13)	50ml(35x70)
1ml(10x50)	2.5ml(10x60)	4ml(12x150)	6,5 ml(19x35)	11ml(19x58)	18ml(23x60)	50ml(40x60)
1.2ml(11x20)	3ml(12x40)	4ml(14x45)	8ml(16x56)	12ml(55x8)	29ml(40x35)	

Um grande (φ58x60) e sete pequenos (φ16x50)	Um grande (100x40x20) e três pequenos (φ28x17)	Um grande (120x60x20) e dois pequenos (100x20x20 semicírculo)
---	--	---

Um grande (φ70x70) e três pequenos (φ28x58)	Um grande (100x40x20) e três pequenos (φ30x30)	Um grande (120x60x40) e três pequenos (40x35x25 semicírculo)
---	--	--

Um grande (100x30x20) e quatro pequenos (φ20x20)	Uma grande (100x100x40) e nove pequenas (10ml)	Um grande (120x80x30) seis pequenos (20ml)
--	--	--

Um grande (100x30x20) cinco pequenos (φ18x26)	Um grande (115x65x45) quatro pequenos (50x25x35)	Um grande (120x80x40) seis pequenos (15ml)
---	--	--

52ml(30x100)	80ml(56x50)	119ml(40x135)	180ml(50x120)	270ml(90x60)
53ml(40x70)	95ml(95x20)	127ml(45x110)	185ml(59x87)	300ml(100x50)
61ml(40x80)	100ml(58x60)	140ml(115x20)	230ml(100x40)	375ml(70x120)
73ml(35x100)	105ml(75x27)	163ml(90x35)	250ml(70x90)	420ml(70x145)

2mlcom tampa de fivela exterior (φ16x20)	6mlcom tampa convexa interior (φ16x50)	220ml com tampa de disco (φ100x35)	300 ml com tampa de disco (φ100x50)	610 ml com tampa de disco (φ80x155)	900ml com tampa de disco (φ115x110)
--	--	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

2ml com tampa convexa interior (φ16x20)	8mlcom tampa de fivela (φ16x56)	250 ml com tampa de disco (ø85x60)	330 ml com tampa de disco (φ95x60)	610ml com tampa de fivela (φ80x155)	1050ml com tampa de disco (φ150x80)
---	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

3,5 ml com tampa de fivela (φ16x28)	8mlcom tampa convexa interior (φ16x56)	250 ml com tampa de fivela (φ85x60)	360 ml com tampa de disco (φ80x100)	790ml com tampa de disco (φ80x200)	1100ml com tampa de disco (φ100x180)
-------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

3,5ml com tampa convexa interior (φ16x28)	50ml com tampa de disco (φ40x60)	260ml com tampa de disco (φ75x65)	360ml com tampa de fivela (φ80x100)	790ml com tampa de fivela (φ80x200)
---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

5 ml com tampa convexa interior (φ15x70)	130 ml com tampa de disco (φ70x50)	270ml com tampa de disco (φ90x60)	420 ml com tampa de disco (φ70x145)	860ml com tampa de disco (φ140x70)
--	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

6ml com tampa de fivela (φ16x50)	163 ml com tampa de disco (φ90x35)	270ml com tampa de fivela (φ90x60)	560ml com tampa de disco (φ115x70)	900mlcom tampa de disco (φ110x120)
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

0,7ml com tampa de disco (φ20x4)	4ml com tampa convexa interior (φ14x45)	8ml com tampa de fivela (φ25x25)	1240ml com tampa de disco (φ125x125)	2500ml com tampa de disco (φ150x180)
----------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

2ml com tampa de disco (φ30x5)	6,5ml com tampa convexa interior (φ19x35)	11ml com tampa convexa interior (φ19x58)	2700ml com tampa de disco (φ160x160)	2600ml com tampa de disco (φ130x245)
--------------------------------	---	--	--------------------------------------	--------------------------------------

3ml com tampa de disco (φ35x6)	7,5ml com tampa convexa interior (φ28x17)	15ml com tampa de fivela (φ30x30)	1290ml com tampa de disco (φ115x155)	3800ml com tampa de disco (φ160x240)
--------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

3ml com tampa de fivela exterior (φ35x6)	8ml com tampa convexa interior (φ25x25)	25 ml com tampa convexa interior (φ28x58)	1460ml com tampa de disco (φ140x120)
--	---	---	--------------------------------------

3ml com tampa de disco (Φ20x18)	74ml com tampa de disco (Φ45x65)	450ml com tampa de fivela (Φ90x90)	630ml com tampa de disco (Φ100x100)	1000ml com tampa de disco (Φ115x130)	2400ml com tampa convexa interior (Φ230x80)
21 ml com tampa convexa interior (Φ35x30)	95 ml com tampa de disco (Φ95x20)	470ml com tampa de disco (Φ80x120)	840ml com tampa de disco (Φ50x65)	1350ml com tampa de disco (Φ125x150)	2600ml com tampa de disco (Φ145x195)
21ml com tampa de fivela (Φ35x30)	100ml com tampa de disco (Φ60x55)	470ml com tampa de fivela (q80x120)	900ml com tampa de disco (Φ80x235)	1400ml com tampa de disco (Φ130x130)	3400ml com tampa de disco (Φ180x170)
39ml com tampa convexa interior (Φ35x58)	127ml com tampa de disco (Φ45x110)	480ml com tampa de disco (Φ95x95)	900ml com tampa de fivela (Φ80x235)	1600ml com tampa de disco (Φ140x140)	
39ml com tampa de fivela (Φ35x58)	450ml com tampa de disco (Φ90x90)	560ml com tampa de disco (Φ130x60)	950ml com tampa de disco (Φ120x120)	2000ml com tampa de disco (Φ150x140)	
73ml com tampa de fivela (Φ35x100)	100ml com tampa de disco (Φ58x60)	130 ml com tampa de disco (Φ65x50)	160ml com tampa de disco (Φ65x65)	220ml com tampa de disco (Φ60x100)	275ml com tampa de disco (Φ60x120)
74 ml com tampa de fivela (Φ45x65)	119ml com tampa convexa interior (Φ40x135)	140 ml com tampa de disco (Φ115x20)	180 ml com tampa convexa interior (Φ50x120)	230ml com tampa de disco (Φ100x40)	280ml com tampa de fivela (Φ80x80)
80ml com tampa de disco (Φ56x50)	120 ml com tampa de fivela (Φ50x80)	145 ml com tampa convexa interior (Φ50x100)	180 ml com tampa de fivela (Φ50x120)	250ml com tampa de disco (Φ70x90)	300ml com tampa de fivela (Φ90x65)
85 ml com tampa de fivela (Φ50x60)	127 ml com tampa de fivela (Φ45x110)	145 ml com tampa de fivela (Φ50x100)	185ml com tampa de disco (Φ59x87)	250ml com tampa de disco (Φ95x50)	310ml com tampa de disco (Φ70x100)
93ml com tampa de disco (Φ40x100)	130ml com tampa de disco (Φ60x60)	150ml com tampa de fivela (Φ90x30)	198 ml com tampa de fivela (Φ85x50)	260ml com tampa de disco (Φ70x70)	375ml com tampa de disco (Φ70x120)
560ml(115x70)	900ml(110x120)	1100ml(107x160)	2600ml(130x245)		
610ml(80x155)	900ml(115x110)	1240ml(125x125)	2600ml(145x195)		
790ml(80x200)	950ml(120x120)	1290ml(115x155)	3800ml(160x240)		
860ml(140x70)	1000ml(104x155)	1460ml(140x120)	5200ml(185x240)		
900ml(80x235)	1050ml(150x80)	2000ml(150x140)			
2520ml(Φ200x100)	5200ml(Φ185x240)	5240ml(Φ200x200)			
50ml (Φ40x60)	330ml (Φ95x60)	790ml (Φ80x200)	1240ml (Φ125x125)	3800ml (Φ160x240)	
163ml (Φ90x35)	360ml (Φ80x100)	860ml (Φ140x70)	1290ml (o115x155)	5200ml (Φ185x240)	
220ml (Φ100x35)	420ml (Φ70x145)	900ml (Φ110x120)	1460ml (Φ140x120)	5240ml (Φ200x200)	
250ml (Φ85x60)	470ml (Φ80x120)	900ml (Φ115x110)	2500ml (Φ150x180)		
270ml (Φ90x60)	560ml (Φ115x70)	1050ml (Φ150x80)	2520ml (Φ200x100)		
300ml (Φ100x50)	610ml (Φ80x155)	1100ml (Φ100x180)	2600ml (Φ130x245)		
Personalizado Φ56x50mm sem tampa	Personalizado Φ56x50mm com tampa				

Cadinho De Cerâmica De Alumina (Al₂O₃) Barco Semicircular Com Tampa

Número do item: KM-C03



introdução

Os cadinhos são recipientes amplamente utilizados para fundir e processar vários materiais, e os cadinhos semicirculares em forma de barco são adequados para requisitos especiais de fundição e processamento. Os seus tipos e utilizações variam consoante o material e a forma.

[Saiba mais](#)

5ml(40x25x17mm)	17ml(55x35x22mm)	42ml(100x40x25mm)	97ml(250x40x19mm)	9ml com tampa (100x20x15mm)
7ml(100x20x20mm)	18ml(80x30x16mm)	48ml(100x45x22mm)	110ml(100x65x30mm)	20ml com tampa (100x30x20mm)
9ml(65x25x16mm)	20ml(100x30x20mm)	58ml(60x55x40mm)	1025ml(200x130x60mm)	30ml com tampa (100x35x18mm)
9ml(100x20x15mm)	30ml(100x35x18mm)	60ml(150x40x20mm)	700ml(150x150x60mm)	40ml com tampa (100x40x20mm)
9,5ml(38x34x19mm)	40ml(60x54x24mm)	65ml(100x50x30mm)	800ml(180x120x45mm)	42ml com tampa (100x40x25mm)
12ml(40x35x25mm)	40ml(100x40x20mm)	85ml(115x55x28mm)	7ml com tampa (100x20x20mm)	65ml com tampa (100x50x30mm)
700ml com tampa (150x150x60mm)				

Cadinhos De Alumina (Al₂O₃) Análise Térmica Coberta / Tga / Dta

Número do item: KM-C04



introdução

Os recipientes de análise térmica TGA/DTA são feitos de óxido de alumínio (corindo ou óxido de alumínio). Suporta altas temperaturas e é adequado para analisar materiais que requerem testes a altas temperaturas.

[Saiba mais](#)

Moagem fina	Teor de alumina: 99.5%	O teor de alumina é elevado em pureza, relativamente baixo teor de alumina.	Cor: branco puro	A alumina de alta pureza fica ligeiramente amarelada após a cozedura	Círculo exterior de moagem fina	Tamanho exato, processamento fino, sem partículas de impureza	
Regular	Teor de alumina: 95%	menos interferência na experiência	Cor: amarelada	95% de alumina é de cor branca pura após a cozedura	Círculo exterior não moído	Regular para análise térmica, não finamente moído	
φ 5x2,5 modelos regulares	φ 10x10 Regular	φ6,5x4 retificação fina	φ5x5 convencional	φ5mm cobertura de desbaste fino	φ 6.8x4 modelo regular	φ5.88x12.77 moagem fina	φ6x4 retificação fina
φ 6x4.5 modelos regulares	φ5x3 retificação fina	φ 12x12 Regular	φ6,5x8 retificação fina	φ5x8 Regular	φ 6mm tampa retificação fina	φ 7x4 convencional	φ9x4 Regular
φ9x4 retificação fina	φ 6,5x4 modelo regular	φ5x4 retificação fina	φ 5mm tampa tipo regular	φ 6,5x10 moagem fina	φ5.3x3.5 moagem fina	φ Tampa de 6,8 mm de moagem fina	
φ5x2.5 desbaste fino	φ10x10 desbaste fino	φ 6,5x8 modelo regular	φ5x5 retificação fina	φ6mm cobertura tipo regular	φ6.8x4 retificação fina	φ 6x4 convencional	
φ6x4.5 retificação fina	φ5x4 convencional	φ 12x12 retificação fina	φ 6,5x10 modelos regulares	φ5x8 retificação fina	φ6.8mm cobertura tipo regular	φ7x4 moagem fina	

Cadinho De Cerâmica De Alumina Em Forma De Arco/Resistente A Altas Temperaturas

Número do item: KM-C016



introdução

No percurso da exploração científica e da produção industrial, todos os pormenores são cruciais. Os nossos cadinhos de cerâmica de alumina em forma de arco, com a sua excelente resistência a altas temperaturas e propriedades químicas estáveis, tornaram-se um poderoso assistente em laboratórios e campos industriais. São feitos de materiais de alumina de alta pureza e fabricados através de processos de precisão para garantir um excelente desempenho em ambientes extremos.

[Saiba mais](#)

Modelo	Diâmetro superior (mm)	Diâmetro inferior (mm)	Espessura da parede (mm)	Altura (mm)
3 ml	20	17	1.5	16
4 ml	25	19	1.5	18
5 ml	25	17	1.5	21
10 ml	30	21	2	28
15ml	36	21	2	28
20ml	38	24	2.5	34
25 ml	39	25	2.5	39
30 ml	45	27	2.5	40
40 ml	45	30	3	46
50ml	50	32	3	49
100ml	62	36	3	60
150ml	75	45	3	70
300ml	100	50	5	85

Modelo	Diâmetro superior (mm)	Diâmetro inferior (mm)	Espessura da parede (mm)	Altura (mm)
10 ml	28	19	2	33
15ml	34	22	2	33
20ml	35	24	2.5	40
30 ml	39	25	2.5	48
50ml	50	30	3	63
100ml	58	36	3	70

150ml	66	40	4	76
200ml	70	47	4	88
300ml	83	50	4	106
460ml	85	55	4	130
500 ml	100	62	4.5	116
700 ml	111	75	6	128
1000ml	120	80	6	150
1300ml	130	85	5	155
1500ml	140	85	5	175
2300ml	165	110	5	153
3500ml	220	120	8	150



Kintek Solution

Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

