



KINTEK SOLUTION

Peneira De Teste Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de **Preparação da amostra**, **Equipamento térmico**, **Consumíveis e materiais de laboratório**, **Equipamento bioquímico**, etc.

KINTEK SOLUTION

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

KinTek Group Limited é uma organização orientada para a tecnologia, os membros da equipa dedicam-se a sondar a tecnologia mais eficiente e fiável e inovações no equipamento de investigação científica, campos como a reação bioquímica, investigação de novos materiais, tratamento térmico, criação de vácuo, refrigeração, bem como equipamento farmacêutico e de extração de petróleo.



Peneira Vibratória Tridimensional Seca

Número do item: KT-V200



introdução

O produto KT-V200 centra-se na resolução de tarefas de peneiração comuns no laboratório. É adequado para peneirar amostras secas de 20g-3kg.

[Saiba mais](#)

Carga máxima	3 kg
Camadas de peneira	1-8 andares
Massa máxima da torre de peneiração	4 kg
Amplitude	0,2-3 mm
Frequência de vibração	3000 vezes/min
Gama de tamanho das partículas de rastreio	20 um-125 mm
O maior diâmetro de ecrã disponível	200 mm
Altura máxima da torre do crivo	510 mm
Função adicional	Prensa de ecrã visual confortável
Método de crivagem	Seco
Descrição eléctrica	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 200W
Porta de alimentação	Norma nacional/norma europeia/norma americana/norma britânica, etc.
Peso líquido	35 kg
Dimensões (largura, espessura e altura)	300*405*685mm
Nível de proteção	IP65
Norma	CE/ISO9001

Peneira De Vibração

Número do item: KT-V400



introdução

Processe eficazmente pós, grânulos e pequenos blocos com um crivo vibratório de alta frequência. Controle a frequência de vibração, peneira de forma contínua ou intermitente e obtenha uma determinação precisa do tamanho das partículas, separação e classificação.

[Saiba mais](#)

Carga máxima	25 kg
Número máximo de fases	9/13 kg
Massa máxima da torre do crivo	56 kg
Amplitude	0,8-4 mm
Frequência de vibração	3000 vezes/min
Gama de tamanhos de partículas de rastreio	75 um-125 mm
O maior diâmetro de ecrã disponível	400 mm
Altura máxima da torre do crivo	960 mm
Função adicional	Prensa de ecrã visual confortável
Método de crivagem	Seco
Descrição eléctrica	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
Porta de alimentação	Norma nacional / norma europeia / norma americana / norma britânica, etc.
Peso líquido	98 kg
Dimensões (largura, espessura e altura)	600*660*1260mm
Nível de proteção	IP65
Norma	CE/ISO9001

Peneira Vibratória Bidimensional

Número do item: KT-VT150

NEW



introdução

O KT-VT150 é um instrumento de processamento de amostras de secretária para peneiração e trituração. A moagem e a peneiração podem ser utilizadas tanto a seco como a húmido. A amplitude de vibração é de 5mm e a frequência de vibração é de 3000-3600 vezes/min.

[Saiba mais](#)

Nome do produto	Micro crivo vibratório tridimensional
Princípio de processamento	Movimento parabólico tridimensional de alta frequência
Características da amostra de aplicação	Pó granulado pequenos pedaços suspensão solta, etc.
Tipo de processamento	Determinação do tamanho das partículas, separação, classificação
Carga máxima	3 kg
Número de camadas de ecrã	1-8 andares
Massa máxima da torre de peneiração	2kg
Amplitude	0,2-3 mm
Frequência de vibração	3000 vezes/minuto
Faixa de tamanho de partícula de triagem	20um-125mm
Diâmetro máximo do ecrã disponível	100 mm
Altura máxima da torre do ecrã	510mm
A função principal	Temporização Bloqueio por palavra-passe Peneiramento contínuo Reinício com uma tecla para o rastreio intermitente Som de alarme Peneiramento seco e húmido Ajuste da amplitude
Características adicionais	Placa de pressão do ecrã visual confortável sistema de circulação de líquidos
Método de rastreio	Seco
Descrição eléctrica	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
Porta de alimentação	Norma nacional/norma europeia/norma americana/norma britânica, etc.
Peso líquido	42 kg
Dimensões (largura, profundidade, altura)	430*400*620mm
Nível de proteção	IP65
Norma	CE/ISO9001

Peneira Vibratória Tridimensional Húmida

Número do item: KT-VM200



introdução

O instrumento de peneiração tridimensional húmido centra-se na resolução das tarefas de peneiração de amostras secas e húmidas no laboratório. É adequado para peneirar amostras de 20g - 3kg secas, húmidas ou líquidas.

[Saiba mais](#)

Carga máxima	3 kg
Camadas de peneira	1-8 andares
Massa máxima da torre de peneiração	4 kg
Amplitude	0,2-3 mm
Frequência de vibração	3000 vezes/min
Gama de tamanho das partículas de rastreio	20 um-125 mm
O maior diâmetro de ecrã disponível	200 mm
Altura máxima da torre do crivo	510 mm
Função adicional	Prensa de ecrã visual confortável
Método de crivagem	Seco
Descrição eléctrica	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
Porta de alimentação	Norma nacional / norma europeia / norma americana / norma britânica, etc.
Peso líquido	37 kg
Dimensões (largura, espessura e altura)	300*405*730mm
Nível de proteção	IP65
Norma	CE/ISO9001

Peneira Vibratória Tridimensional Seca E Húmida

Número do item: KT-VD200



introdução

A KT-VD200 pode ser utilizada para tarefas de peneiração de amostras secas e húmidas no laboratório. A qualidade do peneiramento é de 20g-3kg. O produto foi concebido com uma estrutura mecânica única e um corpo vibratório eletromagnético com uma frequência de vibração de 3000 vezes por minuto.

[Saiba mais](#)

Carga máxima	3 kg
Camadas de ecrã	1-8 andares
Massa máxima da torre de peneiração	4 kg
Amplitude	0,2-3 mm
Frequência de vibração	3000 vezes/min
Gama de tamanho das partículas de rastreio	20 um-125 mm
O maior diâmetro de ecrã disponível	200 mm
Altura máxima da torre do crivo	510 mm
Função adicional	Prensa de ecrã visual confortável
Método de crivagem	seco húmido
Descrição eléctrica	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
Porta de alimentação	Norma nacional/norma europeia/norma americana/norma britânica, etc.
Peso líquido	42 kg
Dimensões (largura, espessura e altura)	430*400*620mm
Nível de proteção	IP65
Norma	CE/ISO9001

Peneira Vibratória De Estalo

Número do item: KT-T200TAP



introdução

O KT-T200TAP é um instrumento de peneiração oscilante e de estalo para utilização em laboratório, com um movimento circular horizontal de 300 rpm e 300 movimentos verticais de estalo para simular a peneiração manual e ajudar as partículas da amostra a passar melhor.

Saiba mais

Diâmetro do crivo (mm)	200
Camadas do crivo	1-7 andares
Número de oscilações (vezes/min)	290±10
Número de acertos (vezes/min)	156±10
Tempos de rotação	25
Altura da pancada	38±6
Potência (W)	550
Tensão(V)	220
Dimensões (mm)	H500*1500*W730
Peso do ecrã (kg)	80

Peneira De Ptfе/Peneira De Malha De Ptfе/Especial Para Experiências

Número do item: PTFE-34



introdução

O crivo de PTFE é um crivo de teste especializado concebido para a análise de partículas em várias indústrias, com uma malha não metálica tecida a partir de filamentos de PTFE (politetrafluoroetileno). Esta malha sintética é ideal para aplicações em que a contaminação por metais é uma preocupação. Os crivos de PTFE são cruciais para manter a integridade das amostras em ambientes sensíveis, garantindo resultados precisos e fiáveis na análise da distribuição do tamanho das partículas.

[Saiba mais](#)

Modelo	Diâmetro/cm	Abertura/mm
Peneira de PTFE	20	0.15
	20	1
	20	3
	20	5
	20	9.5
	20	10
	20	22.4
Tampa PTFE	20	5
Bandeja de PTFE	20	5



Kintek Solution

Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

